

## P40-60x60 / 10

EAN 4031582324556

Fixation à platine



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

### Données techniques

Dimension de platine	60 x 60 mm
Distance entre axe	48/38 x 48/38 mm
Diamètre des trous	6,3 mm
Hauteur	12 mm
Poids	0.088 kg
Capacité de charge dynamique	80 kg
Capacité de charge statique	160 kg

### Propriétés

Résistance au roulement	○ ○ ○ ○ ○
Bruit du mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○