LEVINA LIGHT

5220PJP100S70-3/8-16x1

EAN 4031582492798

Roulette pivotante, Housing made of glass-filled Polyamide, Tige filetée à collet hexagonal. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision






L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	32 mm
Tige filetée	3/8-16X1 mm
Diamètre du dôme	59 mm
Déport	36 mm
Diamètre d'encombrement	172 mm
Hauteur	146.3 mm
Résistance à la température	- 10 / + 40 °C
Norme	EN_12530
Rayon d'encombrement	86 mm
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	82 kg

Dimensions



Propriétés

Résistance au roulement	• • • 0 0
Bruit du mouvement	• • • • 0
Usure	• • • 0 0
Résistance à l'oxydation	• • • • ○