

STYLEA

5920UJI065L51 DOM27 ALU

EAN 4031582335873

Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser.
Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc thermoplastique, moyeu lisse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	65 mm
Largeur de roue	8 mm
Largeur de la roulette	43 mm
Trou central	10 mm
Diamètre du dôme	27 mm
Déport	25 mm
Diamètre d'encombrement	106 mm
Hauteur	68 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12528
Poids	0.095 kg
Rayon d'encombrement	53 mm
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	50 kg
Capacité de charge statique	100 kg

Construction et montage



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ○