

OMIKRON FLEX

9850FCP200P63-75shA HL50

EAN 4031582479089

Önbeálló görgő, talplemezes rögzítés. Öntöttvas keréktárcsa, Futófelület: öntött poliuretán, Ultratech, különösen alkalmas 16 km / h-ás nagyobb sebességre, precíziós golyóscsapágy

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

Műszaki adatok

Keréktárcsa átmérő	200 mm
Kerékszélesség	50 mm
Talplemez mérete	140 x 110 mm
Talplemez furatok távolsága	105 x 80 mm
Furat	13 mm
Központi furat	105 x 80 mm
Utánfutás	100 mm
Körbeforgás	400 mm
Teljes magasság	272 mm
Teljes magasság terheléssel	237 mm
Maximális kompresszió	35 mm
Hőtartomány	-20 / +60 °C
Szabvány	EN_12533
Súly	11 kg
Fordulókör sugara	200 mm
Futófelület keménysége	Shore A 75
Terhelhetőség	900 kg
Statikus teherbírás	1200 kg

Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ● ●
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ● ●
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○