

MONO

A025PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364606

Önbeálló görgő kerékfékkel, polipropilén keréktárcsa, zsákfurattal bútorfelfüggesztéshez. Polipropilén keréktárcsa, szürke, nyommentes TENTEprene (termoplasztikus gumi), siklócsapágy

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől


Műszaki adatok

Keréktárcsa	50 mm
Kerékszélesség	18 mm
Központi furat	10 mm
Utánfutás	25 mm
Körbeforgás	143.6 mm
Teljes magasság	72 mm
Hőtartomány	- 20 / + 60 °C
Szabvány	EN_12528
Súly	0.78 kg
Fordulókör sugara	71.8 mm
Futófelület keménysége	Shore A 85
Terhelhetőség	30 kg
Statikus teherbírás	60 kg

Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ● ○

Méretetek



Szerkezet és Szerelés

