

PURETECH

DVR160x40-Ø20

EAN 4031582070071

Préselt acéllemez keréktárcsa, fekete tömör gumi futófelület, túgörgős csapágó



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

Műszaki adatok

Kerékátmérő	160 mm
Kerékszélesség	40 mm
Tengelyfurat átmérője	20 mm
Agyhossz	58 mm
Hőtartomány	- 20 / + 85 °C
Szabvány	EN_12532
Súly	0.993 kg
Futófelület keménysége	Shore A 80
Terhelhetőség	135 kg
Statikus teherbírás	270 kg

Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ○ ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○