

# BASETECH

POO080x34-Ø12

EAN 4031582418972

Centro della ruota in polipropilene, mozzo a foro passante

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

## Informazioni Tecniche

Diametro ruota	80 mm
Larghezza della ruota	34 mm
Foro asse Ø	12 mm
Lunghezza mozzo	44.4 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12532
Peso	0.064 kg
Durezza della fascia	Shore D 65
Portata	125 kg
Portata statica	250 kg

## Dimensioni



## Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○