

E-DRIVE ULTIMATE

EDUZ110

EAN 4031582478341

E-Drive ultimate Control unit 24V single Control, E-Drive with 24V drive, control unit 24 V without battery cables



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni tecniche

Alimentazione richiesta	24 V DC
Passaggio dei cavi	flessibile, Plug&Play
Lunghezza del cavo	3 m
Aggiornamenti	Interfaccia di rete per l'aggiornamento del firmware e dei parametri
Assembly	individual assembly through integrated mounting plate
Dimensioni	vedi disegno
Peso	2.7 kg
Consumo di corrente	16 A
Protezione contro l'inversione di polarità	integrata nelle connessioni
Classe di protezione	IP X4 (spruzzi d'acqua da tutte le direzioni, tutto cablato)
Permissible operating temperature	operating temperature 5 to 50° C (recommend 15 to 50° C), atmospheric humidity 90%, non-condensing
Temperature di stoccaggio ammissibili	- 20 to 45° C

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	○ ○ ○ ○ ○
Silenziosità	○ ○ ○ ○ ○
Abrasione	○ ○ ○ ○ ○
Protezione dalla corrosione	○ ○ ○ ○ ○

Dimensioni

