

E-DRIVE ULTIMATE

EDMZ310 3m

EAN 4031582488227

E-Drive ultimate unità di comando 24V. Arresto di emergenza di categoria 0. Set composto da due maniglie ergonomiche.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni tecniche

Fitting options	for tube fitting from 27 – 35mm, for fitting on flat surfaces
Materiale maniglie	PA rinforzato con fibra di vetro
Dimensioni maniglie	vedi disegno
Lunghezza del cavo	3.0 m including plug
Controllo della velocità	continuo, avanti e indietro
Interruttore di guida	sicurezza testata secondo la norma DIN ISO 13849
Durata di vita dell'interruttore di marcia	2 milioni di cicli
Angolo di rotazione del potenziometro	+/- 40°
Posizione dell'incavo del potenziometro	22,5° regolabile
Condizioni ambientali ammissibili	operating temperature 5 to 50° C (recommend 15 to 50° C) , atmospheric humidity 90%, non-condensing
Classe di protezione	IP X4 (spruzzi d'acqua da tutte le direzioni, tutto cablato)
Permissible operating temperature	operating temperature 5 to 50° C (recommend 15 to 50° C) , atmospheric humidity 90%, non-condensing
Temperature di stoccaggio ammissibili	- 20 to 45° C

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	○ ○ ○ ○ ○
Silenziosità	○ ○ ○ ○ ○
Abrasion	○ ○ ○ ○ ○
Protezione dalla corrosione	○ ○ ○ ○ ○

Dimensioni



Struttura e montaggio

