

**LINEA****5925UAI075L51-10 DM22 RL9006**

EAN 4031582311174

Ruota girevole con freno semplice, Supporto in poliammide, con foro cieco, per perni innesto rapido. Centro della ruota in poliammide.  
Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo a foro passante

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

**Informazioni Tecniche**

Diametro ruota	75 mm
Larghezza della ruota	10 mm
Larghezza ruota	65 mm
Diametro foro asse	10 mm
Dome-Ø	22 mm
Disassamento	24 mm
Ingombro piroettamento	172 mm
Altezza utile	76 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12528
Peso	0.202 kg
Raggio ingombro piroettamento	86 mm
Durezza della fascia	Shore A 92
Portata	80 kg
Portata statica	160 kg

**Caratteristiche**

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ● ○

**Struttura e montaggio**