

**LINEA****5947UAP100P30-13 RAL9002**

EAN 4031582368680

Ruota girevole con freno a doppia azione, posteriore, Supporto in poliammide, girevole su cuscinetto a sfere di precisione, Foro vite. Centro della ruota in poliammide.

Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

**Informazioni Tecniche**

Diametro ruota	100 mm
Larghezza della ruota	20 mm
Larghezza ruota	82 mm
Diametro foro asse	13 mm
Dome-Ø	52 mm
Disassamento	32 mm
Ingombro piroettamento	216 mm
Altezza utile	118 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN_12530
Peso	0.694 kg
Raggio ingombro piroettamento	108 mm
Durezza della fascia	Shore A 92
Portata	120 kg
Portata statica	240 kg

**Caratteristiche**

Resistenza al rotolamento	● ● ● ● ●
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ● ○

**Struttura e montaggio**