

2074PJP150R26-28S45

EAN 4031582348422

Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su doppio giro sfere, asse rivettato per fissaggio cover, copertura del supporto in polipropilene, RAL 9002 grigio bianco, Perno per freno centrale, lungo. Centro della ruota in polipropilene.

Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo su cuscinetti a sfere, parafile



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	150 mm
Larghezza della ruota	32 mm
Larghezza ruota	67 mm
Perno-Ø	28 mm
Lunghezza del perno	96 mm
Dome-Ø	67 mm
Disassamento	45 mm
Ingombro piroettamento	240 mm
Altezza utile	188 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12530
Peso	1.098 kg
Raggio ingombro piroettamento	120 mm
Durezza della fascia	Shore A 87
Portata	100 kg
Portata statica	200 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Struttura e montaggio

