

MONO

A020PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364583

Ruota girevole, supporto in polipropilene, con foro cieco, per perni innesto rapido. Centro della ruota in polipropilene.
Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

Diametro ruota	50 mm
Larghezza della ruota	18 mm
Diametro foro asse	10 mm
Disassamento	25 mm
Ingombro piroettamento	104.4 mm
Altezza utile	72 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12528
Peso	0.54 kg
Raggio ingombro piroettamento	52.2 mm
Durezza della fascia	Shore A 85
Portata	30 kg
Portata statica	60 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ● ○

Dimensioni



Struttura e montaggio

