

LINEA**5984UAP150R36-32S30**

EAN 4031582382518

Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale, Supporto in poliammide, girevole su cuscinetto a sfere di precisione, Perno per freno centrale, corto. Centro della ruota in poliammide. Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	150 mm
Larghezza della ruota	15 mm
Larghezza ruota	71 mm
Perno-Ø	32 mm
Lunghezza del perno	51 mm
Dome-Ø	46 mm
Disassamento	47.5 mm
Ingombro piroettamento	245 mm
Altezza utile	155 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN_12530
Peso	1.624 kg
Raggio ingombro piroettamento	122.5 mm
Durezza della fascia	Shore D 42
Portata	200 kg
Portata statica	400 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ● ●
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ● ○