

OMIKRON FLEX

9858FCP200P63 83shA HL50

EAN 4031582457421

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	200 mm
Larghezza della ruota	50 mm
Dimensione della piastra	140 x 110 mm
Interasse fori piastra	105 x 80 mm
Diametro fori piastra	13 mm
Diametro foro asse	105 x 80 mm
Altezza utile	272 mm
Altezza totale sotto carico	237 mm
Massima compressione	35 mm
Temperatura	-20 / +60 °C
Norma	EN_12533
Peso	10 kg
Durezza della fascia	Shore A 83
Portata	900 kg
Portata statica	1200 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ● ●
Silenziosità	● ● ● ● ○
Abrasione	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○