

LUMINA

5520UOI075L51-11

EAN 4031582310641

Ruota girevole, Supporto in poliammide, con foro cieco, per perni innesto rapido. Ruota in poliammide, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	75 mm
Larghezza della ruota	10 mm
Larghezza ruota	65 mm
Diametro foro asse	11 mm
Dome-Ø	45 mm
Disassamento	30 mm
Ingombro piroettamento	146 mm
Altezza utile	88 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12528
Peso	0.28 kg
Raggio ingombro piroettamento	73 mm
Durezza della fascia	Shore D 75
Portata	100 kg
Portata statica	200 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ● ○

Struttura e montaggio

