

INTEGRAL TWIN

3946UAP150R36-32S30

EAN 4031582355086

Ruota girevole con freno centrale, Supporto in lamiera di acciaio stampata, girevole su cuscinetto a sfere di precisione, con cover in materiale sintetico, Perno per freno centrale, corto. Centro della ruota in poliammide.

Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	150 mm
Larghezza della ruota	15 mm
Larghezza ruota	74 mm
Perno-Ø	32 mm
Lunghezza del perno	51 mm
Dome-Ø	70 mm
Disassamento	45 mm
Ingombro piroettamento	249 mm
Altezza utile	193 mm
Temperatura	- 25 / - 25 °C
Norma	EN_12531
Peso	2.218 kg
Raggio ingombro piroettamento	124.5 mm
Durezza della fascia	Shore D 40
Portata	250 kg
Portata statica	750 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○