

**LINEA****5946UAP150R36-32S300H155 4xM6**

EAN 4031582338928

Ruota girevole con freno centrale, Supporto in poliammide, girevole su cuscinetto a sfere di precisione, Perno per freno centrale, corto. Centro della ruota in poliammide.

Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione Prodotto certificato TÜV Sud.

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.





L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

**Informazioni Tecniche**

Diametro ruota	150 mm
Larghezza della ruota	15 mm
Larghezza ruota	71 mm
Perno-Ø	32 mm
Lunghezza del perno	50 mm
Dome-Ø	45.5 mm
Disassamento	47.5 mm
Ingombro piroettamento	254 mm
Altezza utile	155 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN_12531
Peso	1.067 kg
Raggio ingombro piroettamento	127 mm
Durezza della fascia	Shore D 42
Portata	150 kg
Portata statica	450 kg

**Caratteristiche**

Resistenza al rotolamento	● ● ● ● ●
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasiono	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ● ○

**Dimensioni****Struttura e montaggio**

# LINEA

5946UAP150R36-32S300H155 4xM6

EAN 4031582338928



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Struttura e montaggio

