

STYLEA

5925PJI040L51-10 LOW

EAN 4031582359862

Ruota girevole con freno semplice, Supporto in poliammide, con foro cieco, per perni innesto rapido. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

Diametro ruota	40 mm
Larghezza della ruota	12 mm
Larghezza ruota	52 mm
Diametro foro asse	10 mm
Dome-Ø	15.2 mm
Disassamento	12 mm
Ingombro piroettamento	90 mm
Altezza utile	35 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12528
Peso	0.06 kg
Raggio ingombro piroettamento	45 mm
Durezza della fascia	Shore A 87
Portata	40 kg
Portata statica	80 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ● ○

Dimensioni



Struttura e montaggio

