

# MONO

## 5025PJH080L51-10 RAL9006

EAN 4031582308440

Ruota girevole con freno semplice, Supporto in poliammide, con foro cieco, per perni innesto rapido. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo a foro passante, parafili

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	80 mm
Larghezza della ruota	24 mm
Diametro foro asse	10 mm
Disassamento	34 mm
Ingombro piroettamento	210 mm
Altezza utile	104 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12528
Peso	0.125 kg
Raggio ingombro piroettamento	105 mm
Durezza della fascia	Shore A 90
Portata	70 kg
Portata statica	140 kg

### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ● ○

### Struttura e montaggio

