

ELASTECH

UFR125x40-Ø12 blue

EAN 4031582323405

Centro della ruota in poliammide.
Fascia: gomma elastica antitraccia, mozzo su cuscinetto a rulli

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	125 mm
Larghezza della ruota	40 mm
Foro asse Ø	12 mm
Lunghezza mozzo	44.4 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN_12532
Peso	0.153 kg
Durezza della fascia	Shore A 63
Portata	250 kg
Portata statica	500 kg

Dimensioni



Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ●
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○