

# MONO

**A025PJI050L51-10 RAL7035**

EAN 4031582359886

Ruota girevole con freno semplice, supporto in polipropilene, con foro cieco, per perni innesto rapido. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo a foro passante

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


## Informazioni Tecniche

Diametro ruota	50 mm
Larghezza della ruota	18 mm
Diametro foro asse	10 mm
Disassamento	25 mm
Ingombro piroettamento	143.6 mm
Altezza utile	72 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12528
Peso	0.78 kg
Raggio ingombro piroettamento	71.8 mm
Durezza della fascia	Shore A 85
Portata	30 kg
Portata statica	60 kg

## Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ● ○

## Dimensioni



## Struttura e montaggio

