

# AVIANA

## 5979PIP075R36-32S30

EAN 4031582382761

Ruota girevole con freno centrale, Supporto in materiale sintetico di alta qualità, girevole su doppio giro di sfere, assale rivettato, Perno per freno centrale, corto. Nucleo ruota in polipropilene, fascia in gomma grigia antitraccia, mozzo su cuscinetto a sfere di precisione

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	75 mm
Larghezza della ruota	25 mm
Larghezza ruota	69 mm
Perno-Ø	32 mm
Lunghezza del perno	51 mm
Dome-Ø	54 mm
Disassamento	29 mm
Ingombro piroettamento	138 mm
Altezza utile	104.5 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN_12530
Peso	0.688 kg
Raggio ingombro piroettamento	69.5 mm
Durezza della fascia	Shore A 80
Portata	100 kg
Portata statica	200 kg

### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ○
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ● ○