

LEVINA

5377PJP125P30-13 2.0 RAL7001
silbergrau

EAN 4031582437140

토탈 락 있는 회전 캐스터, 고급 합성 재질로 만든 하우징 및 휠, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 볼트 홀. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 정밀 볼 베어링

힌트: These castors are also with grey locking lever available.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

기술 데이터

휠 직경	125 mm
휠 폭	32 mm
캐스터 너비	59 mm
오프셋	38 mm
회전간섭	201 mm
총 높이	161 mm
온도	- 10 / + 40 °C
표준	EN_12530
무게	0.564 kg
회전 반경	100.5 mm
트레드 경도	Shore A 83
동하중	100 kg
정지하중	200 kg

Advantages at a glance

롤 저항성	● ● ● ○ ○
이동 소음	● ● ● ○ ○
마찰	● ● ● ● ○
부식 방지	● ● ● ● ○