

STYLEA

5925UOI075P41-38x38 TFR

EAN 4031582385694

회전, 휠 브레이크, 폴리아미드로 만든 하우징, 플레이트. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 평면 베어링



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

기술 데이터

휠 직경	75 mm
휠 폭	11 mm
캐스터 너비	54 mm
플레이트 크기	38 x 38 mm
플레이트 홀 센터	28 x 28 mm
플레이트 홀	4,4 mm
회전간섭	174 mm
총 높이	84 mm
온도	- 10 / + 40 °C
표준	EN_12528
무게	0.183 kg
회전 반경	87 mm
트레드 경도	Shore D 75
동하중	50 kg
정지하중	100 kg

Advantages at a glance

롤 저항성	● ● ● ○ ○
이동 소음	● ● ● ○ ○
마찰	● ● ● ● ●
부식 방지	● ● ● ● ○