

LINEA

5947UAP100P30-11 RAL9002

EAN 4031582368673

토탈 락 있는 회전 캐스터, 폴리아미드로 만든 하우징, 스위블 헤드의 정밀 볼 베어링, 볼트 홀. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 정밀 볼 베어링



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

기술 데이터

휠 직경	100 mm
휠 폭	20 mm
캐스터 너비	82 mm
센터 홀	11 mm
뎀-Ø	52 mm
오프셋	32 mm
회전간섭	216 mm
총 높이	118 mm
온도	- 10 / + 40 °C
표준	EN_12530
무게	0.706 kg
회전 반경	108 mm
트레드 경도	Shore A 92
동하중	120 kg
정지하중	240 kg

Structure & Mounting



Advantages at a glance

롤 저항성	● ● ● ● ●
이동 소음	● ● ● ○ ○
마찰	● ● ● ● ○
부식 방지	● ● ● ● ○