

# MAXTECH

UAE075x25-Ø8

EAN 4031582322811

Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, protektors: poliuretāns, ar vītņu aizsargiem, konusveida lodīšu gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Tehniskie dati

Riteņa diametrs	75 mm
Riteņa platums	25 mm
Riteņa ass Ø	8.3 mm
Rumbas platums	28.3 mm
Temperatūra	- 25 / + 80 °C
Standarts	EN_12530
Svars	0.112 kg
Kontaktslāņa cietība	Shore D 40
Kravnesība - kustībā	50 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	100 kg

## Dimensions



## Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○