

LINEA

5984UAP150R36-32S30

EAN 4031582382518

Grozāmais ritentiņš ar centrālo, kopējo vai virziena fiksētāju, dakša veidota no poliamīda, augstas precizitātes lodīšu gultnis pagrieziena punktā, kāts ar ekscentrētu atveri profilētiem stieņiem, īsais variants

. Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, protektors: poliuretāns, augstas precizitātes lodīšu gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	150 mm
Riteņa platums	15 mm
Atbalsta riteņa platums	71 mm
Skrūves Ø	32 mm
Skrūves garums	51 mm
Kupola diametrs	46 mm
Nobīde no centrālās ass	47.5 mm
Griešanās rādiuss	245 mm
Kopējais augstums	155 mm
Temperatūra	- 10 / + 40 °C
Standarts	EN_12530
Svars	1.624 kg
Griešanās rādiuss	122.5 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore D 42
Kravnesība - kustībā	200 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	400 kg

Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ● ○