

AVIANA

5979PIP075R36-32S30

EAN 4031582382761

Grozāms atbalsta ritenis ar centrālo bremzi, dakša veidota no augstas pakāpes sintētiska materiāla, dubūlts lodīšu gultnis pagrieziņa punktā, kniedēta ass, kāts ar ekscentrētu atveri profilētiem stieņiem, īsais variants . Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, protektors: blīva gumija, pelēka, neatstāj švīkas, precīzi lodīšu gultņi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	75 mm
Riteņa platums	25 mm
Atbalsta riteņa platums	69 mm
Skrūves Ø	32 mm
Skrūves garums	51 mm
Kupola diametrs	54 mm
Nobīde no centrālās ass	29 mm
Griešanās rādiuss	138 mm
Kopējais augstums	104.5 mm
Temperatūra	- 10 / + 40 °C
Standarts	EN_12530
Svars	0.688 kg
Griešanās rādiuss	69.5 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore A 80
Kravnesība - kustībā	100 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	200 kg

Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Berze	● ● ● ○ ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ● ○