

AVIANA

5976UAE075P54

EAN 4031582396638

Grozāms atbalsta ritenis ar centrālo bremzi, dakša veidota no augstas pakāpes sintētiska materiāla, dubūlts lodīšu gultnis pagriezienu punktā, kniedēta ass, platformas stiprinājums. Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, protektors: poliuretāns, ar vītņu aizsargiem, konusveida lodīšu gultnis

Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, with threadguards, cone ball bearing POM



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Tehniskie dati

Riteņa diametrs	75 mm
Riteņa platums	25 mm
Atbalsta riteņa platums	69 mm
Platformas izmērs	70 x 55 mm
Platformas caurumu centri	57/51 x 41 mm
Platformas caurums	5,5 mm
Kupola diametrs	54 mm
Nobīde no centrālās ass	28 mm
Griešanās rādiuss	137 mm
Kopējais augstums	102 mm
Temperatūra	- 10 / + 40 °C
Standarts	EN_12530
Svars	0.375 kg
Griešanās rādiuss	68.5 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore D 42
Kravnesība - kustībā	100 kg


Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ● ○

Dimensions



Structure & Mounting



AVIANA


5976UAE075P54

EAN 4031582396638



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting



Design Award Winner

German Designer Club



**reddot design award
winner**