

E-DRIVE ULTIMATE

EDUZ110

EAN 4031582478341

E-Drive ultimate Control unit 24V single Control, E-Drive with 24V drive, control unit 24 V without battery cables



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Benodigde stroomvoorziening	24 V DC
Kabel routing	flexibel naar de componenten, Plug & Play
Kabellengte	3 m naar de aandrijfeenheid
Updates	Netwerkitterface voor firmware- en parameterupdates
Monteren	individuele montage door middel van geïntegreerde bevestigingsplaat
Afmetingen	Zie tekening
Gewicht	2.7 kg
Stroomverbruik	16 A
Beveiliging tegen omgekeerde polariteit	geïntegreerd in aansluitingen
Beschermingsklasse	IP X4 (spatwater van alle kanten, alle stekkers aangesloten)
Toelaatbare bedrijfstemperatuur	Gebruikstemperatuur 5 tot 50° C (aanbevolen 15 tot 50° C), luchtvochtigheid 90%, niet-condenserend
Toegestane opslagtemperaturen	- 10 to 36° C

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	○ ○ ○ ○ ○
Verplaatsingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Strepen	○ ○ ○ ○ ○
Roest bescherming	○ ○ ○ ○ ○