

E-DRIVE ULTIMATE

EDMZ310 3m

EAN 4031582488227



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

E-Drive ultieme handbedieningsset 24V. Noodstop categorie 0, set bestaande uit twee ergonomisch ontworpen handgrepen.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Bevestigingsopties	Voor buisbevestiging van 27 mm tot 35 mm, voor montage op vlakke oppervlakken
Materiaal handgreep	glasvezel versterkt PA
Afmetingen handgreep	Zie tekening
Kabellengte	3,0 m inclusief stekker
Snelheidsregeling	traploos, vooruit en achteruit
Schakelaar	op veiligheid getest volgens DIN ISO 13849 norm
Levensduur van de rijschakelaar	2 miljoen cycli
Asdraaihoek van de masterbesturing	+/- 40°
Duimuitsparing positie van master controller	Verkrijgbaar in 22.5° stappen
Toegestane milieuomstandigheden	Gebruikstemperatuur 5 tot 50° C (aanbevolen 15 tot 50° C), luchtvochtigheid 90%, niet-condenserend
Beschermingsklasse	IP X4 (spatwater van alle kanten, alle stekkers aangesloten)
Toelaatbare bedrijfstemperatuur	Gebruikstemperatuur 5 tot 50° C (aanbevolen 15 tot 50° C), luchtvochtigheid 90%, niet-condenserend
Toegestane opslagtemperaturen	- 10 to 36° C

Kenmerken

Rolweerstand	○ ○ ○ ○ ○
Verplaatsingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Strepen	○ ○ ○ ○ ○
Roest bescherming	○ ○ ○ ○ ○

Afmetingen



Structuur en montage

