

# SMILES

5520PJI050L51-10 CAT, Yellow

EAN 4031582335606

Zwenkwiel, vork van polyamide, met gat. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product

## Technische gegevens

Wieldiameter	50 mm
Wielbreedte	8,5 mm
Wielbreedte	54.3 mm
Centraal gat	10 mm
DOM-Ø	23 mm
Uitlading	20 mm
Uitzwenking - Ø	120 mm
Bouwhoogte	71.5 mm
Temperatuur	- 10 / + 40 °C
Standaard	EN_12528
Eigen gewicht	0.101 kg
Zwenkradius	60 mm
Hardheid van de band	Shore A 87
Dyn. draagvermogen	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg

## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ● ○

## Afmetingen



## Structuur en montage



# SMILES

5520PJI050L51-10 CAT, Yellow

EAN 4031582335606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structuur en montage

---



reddot design award  
winner