

# AGILA

2477DIK125P30-11

EAN 4031582050325

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, boutgat. Wielkern van geperst staalplaat, met grijze niet-strepende rubberband, wielnaaf op konuskogellager, met afdekkappen. Deze wielen kunnen met elke in de handel verkrijgbare boutlengte gemonteerd worden.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product

## Technische gegevens

Wieldiameter	125 mm
Wielbreedte	32 mm
Wielbreedte	60 mm
Centraal gat	11 mm
DOM-Ø	60 mm
Uitlading	41 mm
Uitzwenking - Ø	262 mm
Bouwhoogte	160 mm
Temperatuur	- 20 / + 80 °C
Standaard	EN_12530
Eigen gewicht	1.213 kg
Zwenkradius	131 mm
Hardheid van de band	Shore A 80
Dyn. draagvermogen	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg

## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

## Afmetingen



## Structuur en montage

