

# ZETA

4688IEP125P63

EAN 4031582308259

Bokwiel, Vork van zwaar staalplaat, versterkt, wiel geschroefd, plaatbevestiging.

Wielkern van aluminium op precisiekogellagers, met zwarte opge vulcaniseerde elastische rubberband



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

## Technische gegevens

Wieldiameter	125 mm
Wielbreedte	50 mm
Wielbreedte	117 mm
Plaatafmeting	137 x 117 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
Bouwhoogte	164 mm
Temperatuur	- 20 / + 85 °C
Standaard	EN_12532
Eigen gewicht	1.87 kg
Hardheid van de band	Shore A 67
Dyn. draagvermogen	300 kg
Statisch draagvermogen	600 kg

## Afmetingen



## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# ZETA

4688IEP125P63

EAN 4031582308259



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structuur en montage

