

LEVINA LIGHT

5220PJP075S70-10x15

EAN 4031582492569

Zwenkwiel, Housing made of glass-filled Polyamide, draadstift met zeskant vastzetter. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	75 mm
Wielbreedte	25 mm
Draadstift	M10x15 mm
Uitlading	27 mm
Uitzwenking - Ø	129 mm
Bouwhoogte	109 mm
Temperatuur	- 10 / + 40 °C
Standaard	EN_12530
Eigen gewicht	0.194 kg
Hardheid van de band	Shore A 87
Dyn. draagvermogen	75 kg

Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ● ○

Afmetingen



Structuur en montage

