

SMILES

5525PJI050L51-8 chrome

EAN 4031582335729

Zwenkwiel met enkele wielrem, vork van polyamide, met gat. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	50 mm
Wielbreedte	10 mm
Wielbreedte	54 mm
Centraal gat	8 mm
Uitlading	20 mm
Uitzwenking - Ø	124 mm
Bouwhoogte	56 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN_12528
Eigen gewicht	0.071 kg
Zwenkradius	62 mm
Hardheid van de band	Shore A 87
Dyn. draagvermogen	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg

Structuur en montage



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ● ○