

# ALPHA

## 3470UFR100P62 blue

EAN 4031582304411

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product

### Technische gegevens

Wieldiameter	100 mm
Wielbreedte	34 mm
Wielbreedte	75 mm
Plaatafmeting	105 x 80 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
DOM-Ø	75 mm
Uitlading	40 mm
Uitzwenking - Ø	180 mm
Bouwhoogte	128 mm
Temperatuur	- 20 / + 80 °C
Standaard	EN_12532
Eigen gewicht	0.81 kg
Zwenkradius	90 mm
Hardheid van de band	Shore A 63
Dyn. draagvermogen	160 kg
Statisch draagvermogen	320 kg

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

### Afmetingen



### Structuur en montage



# ALPHA

3470UFR100P62 blue

EAN 4031582304411



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structuur en montage

---

