

LINEA

5984UAP150R36-32S30

EAN 4031582382518

Zwenkwiel met dubbele rem of fixeermogelijkheid, vork van polyamide, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, stift met schakelnok voor profielstangen, korte uitvoering. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	150 mm
Wielbreedte	15 mm
Wielbreedte	71 mm
Stift-Ø	32 mm
Stiftlengte	51 mm
DOM-Ø	46 mm
Uitlading	47.5 mm
Uitzwenking - Ø	245 mm
Bouwhoogte	155 mm
Temperatuur	- 10 / + 40 °C
Standaard	EN_12530
Eigen gewicht	1.624 kg
Zwenkradius	122.5 mm
Hardheid van de band	Shore D 42
Dyn. draagvermogen	200 kg
Statisch draagvermogen	400 kg

Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ● ●
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ● ○