

OMIKRON FLEX

9850FCP200P63 83shA HL50

EAN 4031582457407



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Illustrasjonen kan avvike fra originalen

Tekniske data

Hjul diameter	200 mm
Hjulbredde	50 mm
Platestørrelse	140 x 110 mm
Festehull avstand	105 x 80 mm
Festehull	13 mm
Senterhull	105 x 80 mm
Utbygg	100 mm
Svingdiameter	400 mm
Byggehøyde	272 mm
Totalhøyde med last	237 mm
Maksimalt trykk	35 mm
Temperatur	-20 / +60 °C
Standard	EN_12533
Vekt	11 kg
Svingradie	200 mm
Hjulbane hardhet	Shore A 83
Lastkapasitet	900 kg
Statisk belastning	1200 kg

Funksjoner

Rulle motstand	● ● ● ● ○
Kjørestøy	● ● ● ● ○
Slitasje	● ● ● ● ●
Rust skydd	● ● ● ○ ○