

INTEGRAL TWIN

2940USX125R05-32

EAN 4031582341485

Svingbart hjul, Ramme av presset stål, presisjonskulelager i svingkransen, gaffel med syntetisk deksel, Ståltapp. Hjullegeme av polyamid, hjulbane av injisert polyuretan, med trådbeskyttere, presisjonskulelager, tett. Henviing: TÜV Süd-sertifisert produkt. Vaskbare hjul må tettes i festeområdet av sykehussengprodusenten.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Illustrasjonen kan avvike fra originalen


Tekniske data

Hjul diameter	125 mm
Hjulbredde	12 mm
Hjulbredde	60 mm
Bolt-Ø	32 mm
Boltlengde	45 mm
Utbygg	37.5 mm
Svingdiameter	200 mm
Byggehøyde	150 mm
Temperatur	- 30 / + 80 °C
Standard	similar_EN12531
Vekt	1.308 kg
Svingradie	100 mm
Hjulbane hardhet	Shore D 40
Lastkapasitet	125 kg
Statisk belastning	375 kg

Funksjoner

Rulle motstand	● ● ● ● ●
Kjørestøy	● ● ● ○ ○
Slitasje	● ● ● ● ○
Rust skydd	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting



INTEGRAL TWIN

2940USX125R05-32

EAN 4031582341485



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

