

LINEA

5984UAP150R36-32S30

EAN 4031582382518

Svingbar trinse med total- eller retningslås., Gaffel av polyamid, presisjonskulelager i svingkrans, Tapp med schaltnock for profilstål, kort modell.. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, rillekulelager,



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Illustrasjonen kan avvike fra originalen

Tekniske data

Hjul diameter	150 mm
Hjulbredde	15 mm
Hjulbredde	71 mm
Bolt-Ø	32 mm
Boltlengde	51 mm
Dom-Ø	46 mm
Utbygg	47.5 mm
Svingdiameter	245 mm
Byggehøyde	155 mm
Temperatur	- 10 / + 40 °C
Standard	EN_12530
Vekt	1.624 kg
Svingradie	122.5 mm
Hjulbane hardhet	Shore D 42
Lastkapasitet	200 kg
Statisk belastning	400 kg

Funksjoner

Rulle motstand	● ● ● ● ●
Kjørestøy	● ● ● ○ ○
Slitasje	● ● ● ● ○
Rust skydd	● ● ● ● ○