

OMIKRON FLEX

9850FCP200P63-75shA HL50

EAN 4031582479089

Zestaw obrotowy, płytka mocująca. Piasta z żeliwa, bieźnia z odlewanego poliuretanu-Ultratech. Zestaw odpowiedni do wyższych prędkości do 16 km/h, precyzyjne łożysko kulkowe.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Koło-Ø	200 mm
Szerokość koła	50 mm
Wymiary płytki	140 x 110 mm
Rozstaw otworów płytki	105 x 80 mm
Otwór płytki	13 mm
Otwór mocujący	105 x 80 mm
Wysięg	100 mm
Zasięg działania koła-Ø	400 mm
Wysokość zabudowy	272 mm
Wysokość zabudowy z obciążeniem	237 mm
Nacisk maksymalny	35 mm
Zakres temperatury	-20 / +60 °C
Standard	EN_12533
Masa	11 kg
Promień działania koła	200 mm
Twardość bieźni	Shore A 75
Nośność dynamiczna	900 kg
Nośność statyczna	1200 kg

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ● ●
Hałas związany z ruchem	● ● ● ● ○
Ścieranie	● ● ● ● ●
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○