

**LINEA****5925XOI065L51-10 DOM23**

EAN 4031582343885

Zestaw obrotowy z hamulcem koła, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta wykonana z poliamidu, łożysko ślizgowe, elektroprzewodzące

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

**Dane techniczne**

Koło-Ø	65 mm
Szerokość koła	8 mm
Szerokość zestawu	43 mm
Otwór mocujący	10 mm
Średnica główki widelca-Ø	23 mm
Wysięg	25 mm
Zasięg działania koła-Ø	154 mm
Wysokość zabudowy	68 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 60 °C
Standard	EN_12528
Masa	0.108 kg
Promień działania koła	77 mm
Twardość bieżni	Shore D 65
Nośność dynamiczna	50 kg
Nośność statyczna	100 kg

**Zalety**

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ●
Ochrona przed rdzą	● ● ● ● ○

**Mocowanie**