

LINEA

5925XOI075L51-10 DOM20

EAN 4031582344332

Zestaw obrotowy z hamulcem koła, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta wykonana z poliamidu, łożysko ślizgowe, elektroprzewodzące



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Koło-Ø	75 mm
Szerokość koła	8 mm
Szerokość zestawu	54 mm
Otwór mocujący	10 mm
Średnica główki widelca-Ø	20 mm
Wysięg	30 mm
Zasięg działania koła-Ø	174 mm
Wysokość zabudowy	77 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 60 °C
Standard	EN_12528
Masa	0.134 kg
Promień działania koła	87 mm
Twardość bieżni	Shore D 65
Nośność dynamiczna	50 kg
Nośność statyczna	100 kg

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ●
Ochrona przed rdzą	● ● ● ● ○

Mocowanie

