

LINEA

5940UAP125P30-11 RAL9002

EAN 4031582347265

Zestaw obrotowy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, Otwór na śrubę. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z ostionkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

| | |
|---------------------------|----------------|
| Koło-Ø | 125 mm |
| Szerokość koła | 20 mm |
| Szerokość zestawu | 82 mm |
| Otwór mocujący | 11 mm |
| Średnica główki widelca-Ø | 52 mm |
| Wysięg | 40 mm |
| Zasięg działania koła-Ø | 218 mm |
| Wysokość zabudowy | 143 mm |
| Zakres temperatury | - 20 / + 60 °C |
| Standard | EN_12530 |
| Masa | 0.784 kg |
| Promień działania koła | 109 mm |
| Twardość bieżni | Shore A 92 |
| Nośność dynamiczna | 130 kg |
| Nośność statyczna | 260 kg |

Zalety

| | |
|-------------------------|-----------|
| Łatwość toczenia | ● ● ● ● ● |
| Hałas związany z ruchem | ● ● ● ○ ○ |
| Ścieranie | ● ● ● ● ○ |
| Ochrona przed rdzą | ● ● ● ● ○ |

Mocowanie

