

LINEA

5947UAC125R05-28 RAL9002

EAN 4031582352801

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, trzpień mocujący. Wheel centre made of polyamide, tread made of polyurethane, two INOX precision ball bearings, sealed, washable

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Koło- \emptyset	125 mm
Szerokość koła	20 mm
Szerokość zestawu	82 mm
Trzpień- \emptyset	28 mm
Długość trzpienia	40 mm
Średnica główki widelca- \emptyset	52 mm
Wysięg	40 mm
Zasięg działania koła- \emptyset	258 mm
Wysokość zabudowy	145 mm
Zakres temperatury	- 10 / + 40 °C
Standard	EN_12530
Masa	1.076 kg
Promień działania koła	129 mm
Twardość bieżni	Shore A 92
Nośność dynamiczna	130 kg
Nośność statyczna	260 kg

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ● ●
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ● ○

Mocowanie

