

# LINEA

## 5940UAC125P30-11 RAL9002

EAN 4031582352474

Zestaw obrotowy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, Otwór na śrubę. Wheel centre made of polyamide, tread made of polyurethane, two INOX precision ball bearings, sealed, washable

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

### Dane techniczne

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Koło-Ø                    | 125 mm         |
| Szerokość koła            | 20 mm          |
| Szerokość zestawu         | 82 mm          |
| Otwór mocujący            | 11 mm          |
| Średnica główki widelca-Ø | 52 mm          |
| Wysięg                    | 40 mm          |
| Zasięg działania koła-Ø   | 218 mm         |
| Wysokość zabudowy         | 143 mm         |
| Zakres temperatury        | - 20 / + 60 °C |
| Standard                  | EN_12530       |
| Masa                      | 0.812 kg       |
| Promień działania koła    | 109 mm         |
| Twardość bieżni           | Shore A 92     |
| Nośność dynamiczna        | 130 kg         |
| Nośność statyczna         | 260 kg         |

### Zalety

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Łatwość toczenia        | ● ● ● ● ● |
| Hałas związany z ruchem | ● ● ● ○ ○ |
| Ścieranie               | ● ● ● ● ○ |
| Ochrona przed rdzą      | ● ● ● ● ○ |

### Mocowanie

