

LINEA

5941UAC100P52 RAL9002

EAN 4031582353198

Zestaw obrotowy z blokadą kierunku jazdy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, płytki mocująca. Wheel centre made of polyamide, tread made of polyurethane, two INOX precision ball bearings, sealed, washable

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Koło-Ø	100 mm
Szerokość koła	20 mm
Szerokość zestawu	82 mm
Wymiary płytki	95 x 70 mm
Rozstaw otworów płytki	76/72 x 52/44,5 mm
Otwór płytki	11 mm
Średnica główki widelca-Ø	52 mm
Wysięg	32 mm
Zasięg działania koła-Ø	216 mm
Wysokość zabudowy	124 mm
Zakres temperatury	- 10 / + 40 °C
Standard	EN_12530
Promień działania koła	108 mm
Twardość bieżni	Shore A 92
Nośność dynamiczna	120 kg
Nośność statyczna	240 kg

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ● ●
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ● ○

Mocowanie

