

LINEA

5940USC125R05-32 CC R9002

EAN 4031582382792

Zestaw obrotowy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, trzpień mocujący. piasta koła z poliamidu, elektroprzewodzące, bieżnia z poliuretanu, precyzyjne łożysko kulkowe, nierdzewne, zmywalne
Obudowa z wbudowaną osłoną kablową wykonaną z polietylenu.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Koło-Ø	125 mm
Szerokość koła	15 mm
Szerokość zestawu	71 mm
Trzpień-Ø	32 mm
Długość trzpienia	45 mm
Średnica główki widelca-Ø	45.5 mm
Wysięg	40 mm
Zasięg działania koła-Ø	216 mm
Wysokość zabudowy	130 mm
Zakres temperatury	- 10 / + 40 °C
Standard	EN_12531
Masa	0.931 kg
Promień działania koła	108 mm
Twardość bieżni	Shore D 42
Nośność dynamiczna	150 kg
Nośność statyczna	450 kg

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ● ●
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ● ○

Mocowanie

